



ESPECIFICACIONES

ASLC50

EXTRACTOR CON LUZ



50 CFM/3,0 sonios a 0,10" SP.

Rejilla

Rejilla polimérica blanca fijada mediante tornillo a través de la carcasa de la luz; dimensiones: 11" x 10 1/2".

Lente de luz

Lente de policarbonato de alto impacto, asegurado mediante pestañas integrales; se retira fácilmente cuando es necesario.

Carcasa de la luz

Acero laminado en frío de gran calibre con acabado de esmalte horneado; se fija a la rejilla mediante dos pestañas integrales.

Rueda del soplador

Rueda polimérica de una pieza, 4 1/2" de diámetro y 1" de ancho, con 10 aletas.

Motor

Motor PSC enchufable de 4 polos, lubricación de por vida y protección térmica. Clasificado para 120 V, 60 Hz.

Carcasa del ventilador

Carcasa metálica galvanizada calibre 23, dimensiones 7 3/8" x 7 5/8" x 5 7/8", con pestañas de montaje de doble espesor.

Collar del ducto


Collar plástico para conexión de ducto de 4", con compuerta antirretorno no metálica integrada para un funcionamiento silencioso.

Área de ventilación

Para baños de hasta 50 pies² y otras habitaciones de hasta 60 pies².

Iluminación

Utiliza lámpara roscada de base media (no incluida). Admite LED de 15 W, CFL de 26 W o incandescente A19 de 100 W.



Apto para uso sobre bañera o ducha cuando se instala en un circuito derivado protegido por GFCI.

Montaje de la unidad

Clasificación Tipo IC para cielos aislados hasta R-40. Diseñado para cielos con al menos 6" de espacio libre. Se instala con las barras de montaje suministradas y una abertura preliminar de 7 1/2" x 7 3/4". La carcasa admite panel de yeso de hasta 3/4".

Información de empaque individual

Dimensiones de caja: 11 1/2" x 13 1/4" x 9 1/2". Peso de envío: 6 lb.

RENDIMIENTO AMPLIADO

	Presión estática (pulgadas de columna de agua)							Sonios a 0,1 SP	Velocidad RPM	Potencia máx. del ventilador	Amperios
Flujo de aire - CFM	55	53	50	49	47	44	39	3.0	2125	48	1.4

PROYECTO	ARQUITECTO
UBICACIÓN	INGENIERO
CONTRATISTA	PRESENTADO POR
	FECHA

N.º DE VENTILADOR	N.º DE MODELO	CFM	PULG. C.A.	RPM	VATIOS	AMP.	SONIOS	CANT.	EQUIPO OPCIONAL Y OBSERVACIONES



EE. UU.:
820 Lincoln Avenue
West Chester, Pennsylvania 19380-4466
Tel.: (610) 692-7400 • 877-304-3785
Fax: (610) 696-8048

Canadá:
Bolton, Ontario
Tel.: 905-456-2033